

Garant**CNMG 160608, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160608 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 8 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	SG
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Skärdjup a_p	1,5 - 8 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning