

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Artikelklass	21T

Beskrivning**OBS!:**

Används med KNUX 1604..R vändskär.

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 3
Skruv för klamp	259021 3
Spännjärn	259038 16
Stift	259049 4
Mittförskjutning L ₃	22 mm
Fjäder	259046 3
Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Underläggsplatta	259031 4
Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	40 mm
ISO-kod hållare	A32U CKUNR/L16
totallängd L	350 mm
Spännhöjd L ₂	31 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	32 mm

Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Stift Typ 4	259049 4
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Fjäder Typ 3	259046 3
Spännjärn Typ 16	259038 16
Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Underläggsplatta Typ 4	259031 4
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600