

Garant**Koniska precisionsförsänkare, långa 90°, obelagd, Utvändig Ø: 31 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150371 31
GTIN	4045197710765
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreddar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C.
Med långt cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h9
förborrningshål-Ø	4,2 mm
Utvändig Ø	31 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,2 mm/v
minsta försänkar-Ø för hål från	4,2 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M16
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	140 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		