

Garant**CNMM 160612, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 160612 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SR
Skärdjup a_p : 2 - 10 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
spån-brytare	SR
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning