

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cirkulärborste för avgradning Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
250X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570490 250X60
GTIN	4017359039038
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Fästhål 50,8 mm med dubbelt kilspår 13×7. Andra hål kan användas.

Vågig och mycket beständig **ståltråd**.

Användningsdata:

För alla vanliga bordsgradningsmaskiner. Mycket lång brukstid tack vare specialtråd.

Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

OBS!:

Enbart trådspetsarna ger någon effekt på arbetsstycket. För stor presskraft förbättrar inte resultatet utan ökar i stället den erforderliga drivkraften och minskar borstens livslängd.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	250 mm
Borstlängd H ₁	50 mm
Borstbredd	58 mm
maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹

Produktlag

Rundborste