

Garant**Kopierfräs Kort, Cylindriskt skaft, Ø D: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212601 8
GTIN	4045197712615
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser. Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm. Utan invändig kylning.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	32 mm
Vändskärsskruv	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Skär-Ø D_c	8 mm
totallängd L_{tot}	92 mm
Ø d_1	7,2 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Antal skär Z	2
Invändig	nej

Skafutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Spännskruv	219870