

Garant**Kopierfräs, med gänga, Ø D: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212620 8
GTIN	4045197712776
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.

Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm. Utan invändig kylning.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M5
Vändskärsskruv	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Skär-Ø D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Längd 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
totallängd L_{tot}	23 mm
Antal skär Z	2

Invändig	nej
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Spännskruv	219870