



## HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, Ø DC: 8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	203052 8
GTIN	4045197712806
Artikelklass	12X

### Beskrivning

#### Utförande:

För **grov- och finbearbetning**.

Fullhåll upp till  $1 \times D$  **vid högsta möjliga matningsvärden** och mycket lugn gång.

Beträffande största möjliga bearbetningsdjup bör du observera måttförhållandet  $L_c$  (skärlängd) /  $\varnothing D_c$  (skärdiameter)!

#### Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.

### Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Tandantal Z	4
Skär- $\varnothing D_c$	8 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
totallängd L	58 mm
Skärlängd $L_c$	12 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.- $\varnothing$	0 / -0,03

Spiralvinkel	38 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Pro Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	M
GG(G)	lämplig	250 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

