

Garant**Kopierfräs, med gänga, Ø D: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212620 16
GTIN	4045197712905
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.

Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Längd 1	28 mm
Fästgänga M	M8
Ø D_2	13,5 mm
Vändskärsskruv	219873 (15IP; 3,0 Nm)
totallängd L_{tot}	28 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Skär-Ø D_c	16 mm

Antal skär Z	2
Invändig	nej
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Spännskruv	219873