

Garant**Hi5 högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Skrivsats förvändskär	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Invändig	ja
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,4 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
totallängd L_{tot}	100 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Antal skär Z	3
Ø D_3	17,6 mm
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad

Skafutförande	weldon-skaft
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skrivsats förvänskär10 delar	219884
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2