

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Skruvsats förvändskär	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
totallängd L _{tot}	43 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1,4 mm
Invändig	ja
Ø D ₃	17,6 mm
Skär-Ø D _c	32 mm
Ø D ₂	29 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
Fästgंगा M	M16

Serie	Hi5
Skaftutförande	med gänga
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar	219884
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2