

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	35,6 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1,4 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Skruvsats förvändskär	219884 (10IP; 2,2 Nm)
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
Antal skär Z	5
Skär-Ø D _c	50 mm

Invändig	ja
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Skruvsats förvändskär10 delar	219884
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2