

Garant**Kopierfräs extra lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212606 10
GTIN	4045197712738
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser. Högsta repeter noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

$\varnothing d_1$	8 mm
Skär- $\varnothing D_c$	10 mm
Vändskärsskruv	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd L_1	21 mm
totallängd L_{tot}	132 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Längd $\varnothing d_1$	75 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	219871
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP