



Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet, Typ: 120SF



Beställningsdata

Ordernummer	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten. Standardhållare för mätur, för inspänningsskaft \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm och hållprisma. Fininställning på mäturshållaren.

Teknisk beskrivning

Längd ledarm L ₂	51 mm
Längd ledarm L ₁	56 mm
hållkraft ca.	320 N
magnetfot, bredd	30 mm
maximal belastning	2,7 kg
kapacitet	178 mm
magnetfot, höjd	36 mm

magnetfot, längd	36 mm
Anslutningsgänga undre	M5
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
3-D-ledarm Typ 120	442114 120
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfot Typ S	442140 S
3-D-ledarm Typ 120	442110 120
Stativfot Typ S	442120 S
Stativfot med fininställning Typ S	442125 S
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2