

HOLEX**Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet, Typ: 290****Beställningsdata**

Ordernummer	441180 290
GTIN	4045197713308
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten. Standardhållare för mätur, för inspänningskraft \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm och hållprisma. Fininställning på mäturshållaren.

Teknisk beskrivning

magnetfot, bredd	50 mm
Längd ledarm L ₂	129 mm
magnetfot, höjd	55 mm
magnetfot, längd	80 mm
kapacitet	349 mm
Längd ledarm L ₁	149 mm

hållkraft ca.	800 N
maximal belastning	8 kg
Anslutningsgänga undre	M8
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfot Typ 1	440868 1
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot Typ K3	442120 K3
Stativfot Typ 0	442120 0
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Stativfot Typ 0	442140 0
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ 1	442120 1
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Stativfot Typ 1	442140 1
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0