

HOLEX**Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet, Typ: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	441180 600
GTIN	4045197713315
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten. Standardhållare för mätur, för inspänningskraft \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm och hållprisma. Fininställning på mäturshållaren.

Teknisk beskrivning

magnetfot, längd	117 mm
magnetfot, höjd	55 mm
magnetfot, bredd	50 mm
hållkraft ca.	1300 N
Längd ledarm L ₂	223 mm
Längd ledarm L ₁	287 mm

maximal belastning	14 kg
kapacitet	580 mm
Anslutningsgänga undre	M10×1,25
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 2	442120 2
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Stativfot med hydraulisk fininställning Typ 2	440865 2
3-D-ledarm Typ 600	442110 600
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Stativfot Typ 2	442140 2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-ledarm Typ 600	442114 600
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Stativfot Typ 2	440868 2
Stativfot Typ F	442120 F