


Garant**SNMG 120404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251142 HB7020 |
| GTIN | 4045197711021 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 2 mm |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| spån-brytare | SS |
| Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Primäranvändning | P |
| Sort | HB7020 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 400 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | SNMG 120404 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 8 |
| Produktlag | Vändskär för svarvning |