

**Garant****HiPer-Drill skärinsats h7, HB7630, Ø D: 11,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231650 11,1
GTIN	4045197709783
Artikelklass	21M

**Beskrivning****Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd  $\leq 20 \mu\text{m}$ . För hål upp till noggrannhet IT9.

**OBS!:**

Andra dimensioner kan levereras på förfrågan. Skärdata gäller för grundelement  $5 \times D$ .

Pilothål bör enbart borraras med skärinsats av samma typ.

Spetsvinkel: 135 grad

för stomme-Ø D: 11 mm

Matning f i rostfritt stål  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,13 mm/v

**Teknisk beskrivning**

för stomme-Ø D	11 mm
Ø D	11,1 mm
Matning f i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/v
Antal byten/skär	1

Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel	135 grad
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring