

Garant**TCMT 16T308, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	SM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning