

Garant**VC.T 110302, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	261364 HB7020
GTIN	4045197710888
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110302

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning