

Garant**VBMT 110304, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	261144 HB7020
GTIN	4045197708885
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 110304 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning