

**CC.T 060204, Sort: PR1225**

Beställningsdata

Ordernummer	260092 PR1225
GTIN	
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	MFP-SK
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Sekundär användning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 1 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,03 - 0,15 mm/v
Sort	PR1225
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CCGT 060204
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning