

**Garant****TCMT 16T304, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260956 HB7020 |
| GTIN         | 4045197710871 |
| Artikelklass | 21G           |

### Teknisk beskrivning

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Hörnradie                             | 0,4 mm             |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent |
| spån-brytare                          | SS                 |
| Matning f                             | 0,05 - 0,2 mm/v    |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,2 - 1,5 mm       |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 150 - 400 m/min    |
| Primäranvändning                      | P                  |
| Sort                                  | HB7020             |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning     |
| Skärmaterial                          | VHM                |
| ISO-kod vändskär                      | TCMT 16T304        |
| Antal byten/skär                      | 3                  |

Produktslag

Vändskär för svarvning