

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SM
Hörnradi	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning