

**Lyftmagnet, maximal bärförmåga (plan): 150kg****Beställningsdata**

Ordernummer	085990 150
GTIN	2050001780119
Artikelklass	08P

**Beskrivning****Utförande:**

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

**Användningsdata:**

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

**Teknisk beskrivning**

dim E	50 mm
dim A	93 mm
maximal bärförmåga rund	65 kg
dim G	26 mm
dim F	162 mm

dim B	155 mm
minimal väggjocklek rund	2 mm
minimal väggjocklek platt	2 mm
maximal längd platt	2500 mm
vikt	2,6 kg
dim C	60 mm
dim D	70 mm
maximal Ø rund	100 mm
maximal bärförmåga platt	150 kg
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet