

Garant**Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 23mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 150152 23 |
| GTIN | 4045197717054 |
| Artikelklass | 11M |

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Skaft med **3 spännitor** för användning med 3-backschuck.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------|
| Skafttolerans | h9 |
| minsta försänkar-Ø för hål från | 3,8 mm |
| Matning f i stål < 500 N/mm ² | 0,16 mm/v |
| Utvändig Ø | 23 mm |
| för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 |
| Skaftdiameter D _s | 10 mm |
| totallängd L | 67 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Beläggning | obelagd |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 335 C |
| Skaft | Skaft med tre spännytor |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Steg- och konisk försänkare |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 27 m/min | P |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |