

Garant**VBMT 110302, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110302

Antal byten/skär

2

Produktslag

Vändskär för svarvning