

SWISS TOOLS

**Skärhållarskaft, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mått: 40/25-110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320102 40/25-110
GTIN	2050001772671
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

- För effektiv svarvning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

**Användningsdata:**

För montering av utbytbara huvuden.

**OBS!:**

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	110 mm
Skaft-Ø	40 mm
Ø D	25 mm
fäste	HSK-T
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

