


Garant**WN.G 060408, Sort: HB725**

Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 060408 HB725 Sort: HB725

spån-brytare: UM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mmMatning f : 0,2 - 0,6 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	UNI
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
spån-brytare	UM
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB725
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning