


Garant**CNMG 120412, Sort: HB725**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB725
GTIN	4045197713339
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120412 HB725 Sort: HB725

spån-brytare: UM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mmMatning f : 0,05 - 0,6 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	UNI
spån-brytare	UM
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm

Sort	HB725
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning