




Klädskåp med snedtak, plastfötter och DOM cylinderlås, antal sektioner: 4



Beställningsdata

Ordernummer	949622 4
GTIN	
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

passar till integralhjälm	ja
Norm	DIN 4547

Djup	500 mm
antal sektioner	4
Hyllplan bredd	220 mm
antal hyllplan fast	1
höjd fram	1800 mm
antal klädstänger	1
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Lås utförande	Cylinderlås
Bredd	1190 mm
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
vikt	83 kg
Ventilationsöppningar dörr	ja
Hyllplanets djup	465 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm
effektivt djup per sektion	465 mm
Underrede utförande	Plastfötter
Speciallack tillgänglig	nej
höjd bak	2000 mm
Snedtak	ja
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1

949775 1

Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Spegel Typ 1	949770 1
Skoskål av plast Typ 1	949761 1