

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).

Positiv högmatningsgeometri.

Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.

Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Teknisk beskrivning

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	4,8 mm
Typ	ST900
Matning f_z per tand	1,25 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 10T5ZEER M
Sort	HB9525

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	420 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	400 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	380 m/min	P
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		