

**Garant****HiPer-Drill skärinsats M7, HB7725, Ø D: 27,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231660 27,5
GTIN	4045197714626
Artikelklass	21M

**Beskrivning****Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd  $\leq 20 \mu\text{m}$ . För hål upp till noggrannhet IT9.

**OBS!:**

Andra dimensioner kan levereras på förfrågan. Skärdata gäller för grundelement  $5 \times D$ .

Pilothål bör enbart borraras med skärinsats av samma typ.

Spetsvinkel: 135 grad

för stomme-Ø D: 27 mm

Matning f i GG(G): 0,42 mm/v

**Teknisk beskrivning**

för stomme-Ø D	27 mm
Ø D	27,5 mm
Matning f i GG(G)	0,42 mm/v
Antal byten/skär	1
Sort	HB7725

Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel	135 grad
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borning