

**HOLEX®****Gängsnitt, M: M30****Beställningsdata**

Ordernummer	140450 M30
GTIN	4045197714831
Artikelklass	12K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad**, spånvinkel ca 15°.

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS E

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 3,5 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 25 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	25 mm
stigning	3,5 mm
Utvändig Ø	65 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	30
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger