

Garant**POMX 10T5ZEER MM, HB9645, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).

Positiv högmatningsgeometri.

Planskärlängd: 2 mm för hög ytkvalitet.

Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

Rekommenderas vid besvärliga tillämpningar (intermittent bearbetning).

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	4,8 mm
Matning f_z per tand	1 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 10T5ZEER M

Sort	HB9645
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	70 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		