

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Artikelklass	21U

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A25X DCLNR/L12
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Vändskärsstorlek	12 mm
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Underläggsplatta	259033 2
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	29,5 mm
Skruv för underläggs-platta	259027 2
totallängd L	225 mm
Spännhöjd $L_2$	24,3 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Klamp, skruv, O-ring	259036 1
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång