

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Artikelklass	21U

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	38 mm
totallängd L	288 mm
Underläggsplatta	259033 2
Inställningsvinkel κ	95 grad
Passande vändskär	CN.. 1204..
Mittförskjutning L_3	22 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 2
ISO-kod hållare	A32X DCLNR/L12
Klamp, skruv, O-ring	259036 1
Skaftdiameter D_s	35 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång