

Garant**Kopierfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	211806 63/4
GTIN	4045197714893
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	55 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
FästhålsØ	22 mm
Skrivsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Passande vändskär	VCG. 2205
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D_{min}	120 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	124 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	3,22 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	53,34 mm
spiralfräsning a_p	10 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800