


**Garant****Stickstålsplatta neutral, HU9215, Spårbredd w: 6,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	obelagd
Spårbredd w	6 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/v
Hörnradi	0,3 mm
Primäranvändning	K
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HU9215
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvärning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	P
GG(G)	lämplig	100 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		