

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Multiplex-boskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500/DEmm****Beställningsdata**

Ordernummer	921444 1500/DE
GTIN	4062406086510
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**Beläggning:**

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

## Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	20
underredets djup	700 mm
ComfortClose	nej
Steglös höjdställning	ja
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådhurts effektiv höjd	525 mm
arbetskiva längd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Antal lådor	4
lådornas effektiva bredd i G	20
lyfthastighet	9 mm/s
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	161,1 kg
maximal lyftkraft	6000 N
Arbetskiva (djup)	750 mm
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Anslutningsspänning	250 V
Serie	Ready-to-go
Princip för höjdjustering	elektrisk
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjdjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21