


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB8520, Typ: ST1100****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 214244 ST1100 |
| GTIN | 4045197716361 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.Matning f_z per tand: 0,19 mm**Teknisk beskrivning**

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Matning f_z per tand | 0,19 mm |
| Typ | ST1100 |
| ISO-kod vändskär | SEKT 1204 AFTN |
| Sort | HB8520 |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 250 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | P |
| Olja | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |