

**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Artikelklass	220

Beskrivning**Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmatningsfräs**.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

Högmatning.**OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Skruvsats förvändskär	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	XNEX 0806..
Skär-Ø D_c	100 mm
FästhålsØ	32 mm

Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs