

HOLEX**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Artikelklass	220

Beskrivning**Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmattningsfräs**.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

Högmattning.**OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	7
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	4 mm
Skruvsats förvändskär	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
FästhålsØ	27 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	XNEX 0806..

Skär-Ø D _c	80 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs