

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	130400 M24
GTIN	4062406088545
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 21 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	14,5 mm
Norm	DIN 352
Gäng-Ø	24 mm
Gängtyp	M
totallängd L	110 mm

Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	72 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängstigning	3 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	21 mm
gänga	M24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig