

**Garant****Handgängtapp separat Gradtapp, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	130430 M24
GTIN	4062406089382
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 21 mm

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 2 6H
Kärnhåls-Ø	21 mm
Norm	DIN 352
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gängtyp	M
Gäng-Ø	24 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	3 mm
Gängdjup	72 mm

Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
gänga	M24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig