

Garant**Handgängtapp separat Mellantapp, obelagd, M: M27****Beställningsdata**

Ordernummer	130420 M27
GTIN	4062406089351
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Skaftfyrkant \square : 16 mm

Kärnhåls- \emptyset : 24 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	3 mm
Gäng- \emptyset	27 mm
Gängtyp	M
Antal skär Z	3
Norm	DIN 352
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 2 6H
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant \square	16 mm

Gängdjup	81 mm
Kärnhåls-Ø	24 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	20 mm
gänga	M27
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig