



## Blockbackar sats 3 delar rak tandning, För chucktyp: 400



### Beställningsdata

Ordernummer	313227 400
GTIN	2050001929235
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

Härdad och slipad tandning.

#### Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satsar grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

#### Material:

C45, seghärdat

#### Passar till:

SchUNK kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

#### OBS!:

- **Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet**
- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning.**

### Teknisk beskrivning

bredd B	32 mm
För chucktyp	400 mm

höjd H	100 mm
längd L	148 mm
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar