



Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med odelade stegbackar och odelade stegbackar, DIN 702-3, Typ: 315/8



Beställningsdata

Ordernummer	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

antal låsbultar	4
Storlek på låsbultar	M16
Öppning E	92 mm
Hållare kort kona	8
maximalt varvtal:	3400 min ⁻¹
Styrningskonens diameter B	139,735 mm
vikt	62,6 kg
Utvändig Ø A	323 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	95 - 326 mm
Sättslag per backS	9,9 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	14 - 333 mm
Typ	315
Nyckel sexkant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Schuck självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313250 315
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 315	313205 315

Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 315	313207 315
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313210 315
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 315	313200 315