

**CNMM 1204XL, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	PR005S
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Primäranvändning	S
spån-brytare	SX
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMM 1204XL
Antal byten/skär	4

Underläggsplatta

259031 15

Produktlag

Vändskär för svarvning