



Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med odelade stegbackar och odelade stegbackar, DIN 702-3, Typ: 250/6



Beställningsdata

Ordernummer	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- Mycket hög rundgångs- och repeter Noggrannhet.
- Lång livslängd med hög precision.
- Modulärt skyddsbussningssystem.
- Mycket korta ställtider.
- Svarvchucken sätthärdad upp till \varnothing 315 mm.
- Stort genomgångshål (mått E!)
- Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
- Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".
- Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.
- Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

Typ	250
antal låsbultar	4
Utvändig Ø A	256 mm
Hållare kort kona	6
Styrningskonens diameter B	106,39 mm
Sättslag per backS	7,7 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	10 - 250 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	92 - 252 mm
Öppning E	62 mm
maximalt varvtal:	4200 min ⁻¹
vikt	33,2 kg
Storlek på låsbultar	M12
Nyckel sexkant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Schuck självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313210 250
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 250	313205 250

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313250 250
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 250	313200 250
Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 250	313207 250